IN506A


Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour

IND3004DBPKG/US/3D/3G

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: IN507A

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



CE

Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		2 x normalement ouvert
Portée	[mm]	4
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	40 x 26 x 47
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		2 x normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation	[mA]	250
Fréquence de commutation DC	[Hz]	1300
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui

IN506A

Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour

IND3004DBPKG/US/3D/3G

Plage évaluable			
Portée	[mm]	4	
Portée réelle Sr	[mm]	4 ± 10 %	
Portée de travail	[mm]	0...3,25	
Exactitude / dérives			
Facteur de correction		Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2	
Hystérésis	[% de Sr]	1...15	
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-10...10	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	0...60	
Protection		IP 67	
Tests / Homologations			
Marquage ATEX		II 3D IP 67 T = 80 °C X	
		II 3G EEx nA II T6 X	
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
Données mécaniques			
Boîtier		rectangulaire	
Montage		non encastrable	
Dimensions	[mm]	40 x 26 x 47	
Matières		boîtier: PBT; capot: PC	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Indication de commutation	2 x LED, jaune
Remarques			
Quantité		1 pièces	

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A



IN506A

Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour

IND3004DBPKG/US/3D/3G

Raccordement

