




Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour

IND2004DARKG/US-100-ZRV RT



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP/NPN
Fonction de sortie		2 x normalement ouvert
Portée [mm]		4
Boîtier		rectangulaire
Dimensions [mm]		40 x 26 x 47
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]		10...36 DC
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP/NPN
Fonction de sortie		2 x normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]		4
Courant de sortie minimum [mA]		4
Courant résiduel max. [mA]		2 x 0,7
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]		250
Fréquence de commutation DC [Hz]		250
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Plage évaluable		
Portée [mm]		4
Portée réelle Sr [mm]		4 ± 10 %
Portée de travail [mm]		0...3,25

IN5331



Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour

IND2004DARKG/US-100-ZRV RT

Exactitude / dérives

Facteur de correction	Acier: 1 / inox: 0,7 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,4	
Hystérésis [% de Sr]		3...15
Dérive du point de commutation [% de Sr]		-10...10

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Protection	IP 67

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2	
MTTF [Années]		1229

Données mécaniques

Poids [g]	58,5
Boîtier	rectangulaire
Montage	non encastrable
Dimensions [mm]	40 x 26 x 47
Matières	boîtier: PBT; capot: PC

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	2 x LED, rouge
------------	---------------------------	----------------

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: laiton, recouvert de bronze blanc



Raccordement

