


Détecteur inductif

IZB20,8-BROG/V2A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	normalement fermé
Portée [mm]	0,8
Boîtier	cylindrique
Dimensions [mm]	Ø 4 / L = 30

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Protection contre l'inversion de polarité	non

Sorties

Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant résiduel max. [mA]	1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	200
Fréquence de commutation DC [Hz]	2000
Protection courts-circuits	non
Protection surcharges	non

Plage évaluable

Portée [mm]	0,8
Portée réelle Sr [mm]	0,8 ± 10 %
Portée de travail [mm]	0...0,65

Exactitude / dérives

Facteur de correction	Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr]	-10...10

Conditions d'utilisation



Température ambiante [°C]	-25...80
---------------------------	----------



Détecteur inductif

IZB20,8-BROG/V2A

Protection		IP 65	
Tests / Homologations			
CEM	EN 60947-5-2		
	EN 55011	classe B	
Données mécaniques			
Boîtier	cylindrique		
Montage	encastrable		
Dimensions	[mm]	Ø 4 / L = 30	
Matières	inox (1.4305/303); POM		
Afficheurs / éléments de service			
Indication	Indication de commutation		1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture	Bride de fixation: 1		
Remarques			
Quantité	1 pièces		
Raccordement électrique			
Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²			
Raccordement			



BN = Couleurs des fils conducteurs : brun
 BU = bleu