




Détecteur capacitif

KD-3060-APKG/NI

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement fermé
Portée	[mm]	60
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	120 x 80 x 30
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	15; (24 V)
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Fréquence de commutation DC	[Hz]	10
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé



Détecteur capacitif

KD-3060-APKG/NI

Protection surcharges		oui	
Plage évaluable			
Portée	[mm]	60	
Portée réelle Sr	[mm]	60 ± 10 %	
Portée de travail	[mm]	0...48,6	
Exactitude / dérives			
Facteur de correction		verre: 0,4 / eau: 1 / céramique: 0,2 / PVC: 0,2	
Hystérésis	[% de Sr]	1...15	
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-15...15	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...50	
Protection		IP 65	
Haute immunité aux parasites électromagnétiques		oui	
Tests / Homologations			
CEM	IEC 60947-5-2		
Données mécaniques			
Poids	[g]	402,6	
Boîtier		rectangulaire	
Montage		non encastrable	
Dimensions	[mm]	120 x 80 x 30	
Matières		PPE modifié	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Indication de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture		tournevis: 1	
Remarques			
Quantité		1 pièces	



Détecteur capacitif

KD-3060-APKG/NI

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu