


Détecteur capacitif NAMUR

KI-2015-N/NI/6M/1D/1G



Caractéristiques du produit

Technologie	NAMUR
Fonction de sortie	normalement fermé
Portée [mm]	15
Boîtier	Sonde filetage
Dimensions [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Données électriques

Raccordement à l'amplificateur	oui
Amplificateurs	raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés avec les valeurs maximales : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Tension nominale DC [V]	8,2; (1kΩ)
Tension d'alimentation DC [V]	7,5...15
Consommation [mA]	< 1; (bloqué; passant: > 2,2)
Classe de protection	II
Principe de mesure	capacitif

Sorties

Technologie	NAMUR
Fonction de sortie	normalement fermé
Fréquence de commutation DC [Hz]	40
Résistance courts-circuits	oui

Plage évaluable

Portée [mm]	15
Portée réglable	oui
Réglage usine portée [mm]	15
Portée réelle Sr [mm]	15 ± 10 %

Exactitude / dérives


Facteur de correction	verre: 0,4 / eau: 1 / céramique: 0,2 / PVC: 0,2
Hystérésis [% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr]	-15...15



Détecteur capacitif NAMUR

KI-2015-N/NI/6M/1D/1G

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...60
Protection		IP 65
Tests / Homologations		
Homologation		DMT 01 ATEX E 020; TIIS TC15627; IECEx BVS 06.0003
Marquage ATEX		 II 1G Ex ia IIB T6 Ga
		 II 1D Ex ia IIIC T90°C Da
CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[Années]	841
Classification de sécurité		
Capacité propre max.	[nF]	375,64
Inductance propre max.	[μH]	3
Données mécaniques		
Poids	[g]	378,5
Boîtier		Sonde filetage
Montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Désignation du filetage		M30 x 1,5
Matières		PBT
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Raccordement		



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun

BU = bleu