




Détecteur capacitif

SKK-3020-ANKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Technologie	NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Portée [mm]	4...20
Boîtier	Sonde filetage
Dimensions [mm]	M38 x 1,5

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Consommation [mA]	10; (24 V)
Classe de protection	II
Protection contre l'inversion de polarité	oui

Sorties

Technologie	NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	250
Fréquence de commutation DC [Hz]	40
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé

KK7003



Détecteur capacitif

SKK-3020-ANKG

Protection surcharges		oui	
Plage évaluable			
Portée		[mm]	4...20
Portée réglable			oui
Réglage usine portée		[mm]	20
Portée réelle Sr		[mm]	20 ± 10 %
Portée de travail		[mm]	0...16,2
Exactitude / dérives			
Facteur de correction		verre: 0,4 / eau: 1 / céramique: 0,2 / PVC: 0,2	
Hystérésis		[% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation			-15...15
		[% de Sr]	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante		[°C]	-25...80
Protection			IP 65
Tests / Homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
Données mécaniques			
Boîtier		Sonde filetage	
Montage		non encastrable	
Dimensions		[mm]	M38 x 1,5
Désignation du filetage		M38 x 1,5	
Matières		laiton nickelé; PBT	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Indication de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture		écrous de fixation: 2	
		tournevis: 1	
Remarques			
Quantité		1 pièces	



Détecteur capacitif

SKK-3020-ANKG

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu