
KN5125

Détecteur capacitif

KNM30BSAAPKG/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 Bouton de programmation

CE

Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement fermé
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 100
Application		
Système		Sortie de contrôle
Montage		montage encastré dans la paroi
Fluides		matières en vrac sèches
Température du fluide	[°C]	-25...80
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	30; (24 V)
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Sortie de contrôle		oui
Chute de tension max. sortie de contrôle	[V]	3,5
Courant de sortie sortie de contrôle	[mA]	10

KN5125


Détecteur capacitif

KNM30BSAAPKG/US

Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250	
Fréquence de commutation DC	[Hz]	5	
Protection courts-circuits		oui	
Version protection courts-circuits		pulsé	
Protection surcharges		oui	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...80	
Protection		IP 67	
Tests / Homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
Données mécaniques			
Boîtier		Sonde filetage	
Montage		encastrable	
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 100	
Désignation du filetage		M30 x 1,5	
Matières		laiton recouvert de bronze blanc; PBT	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Indication de commutation	1 x LED, jaune
		Disponibilité	1 x LED, vert
		Fonction	1 x LED, rouge
Accessoires			
Fourniture		écrous de fixation: 2	
Remarques			
Quantité		1 pièces	

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A





KN5125

Détecteur capacitif

KNM30BSAAPKG/US

Raccordement





2: Sortie de contrôle fil de programmation