




Détecteur capacitif

KQ-3120NFPKG/2T



- 1 face active
- 2 Boutons-poussoirs de programmation
- 3 LED



Caractéristiques du produit	
Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée [mm]	12
Interface de communication	IO-Link
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	20 x 14 x 48
Application	
Montage	détection à travers la paroi non métallique de la cuve et sur des tuyaux de dérivation
Fluides	matières en vrac sèches; liquides
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 17
Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Principe de mesure	capacitif
Sorties	
Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100



Détecteur capacitif

KQ-3120NFPKG/2T

Fréquence de commutation [Hz]	10
DC	
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Plage évaluable

Portée [mm]	12
Portée réelle Sr [mm]	12 ± 10 %

Exactitude / dérives

Hystérésis [% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr]	-20...20

Interfaces

Interface de communication	IO-Link				
Type de transmission	COM1 (4,8 kBaud)				
Révision IO-Link	1.1				
Standard SDCI	IEC 61131-9 CDV				
Profiles	Smart Sensor				
Mode SIO	oui				
Temps de cycle de process min. [ms]	100,8				
DeviceID supportés	<table> <tr> <th>Mode fonctionnement</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>371</td></tr> </table>	Mode fonctionnement	DeviceID	default	371
Mode fonctionnement	DeviceID				
default	371				

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Protection	IP 65; IP 67

Tests / Homologations

CEM	EN 61000-4-2 ESD	8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	3 V
	EN 55011	classe B
Tenue aux chocs	EN 60068-2-27	30 g 6 chocs / 11 ms demi-sinusoïdal (x,y,z)
Tenue aux vibrations	EN 60068-2-6	(10...55 Hz) / amplitude 1mm, durée du cycle de fréquence 5 mn, durée de présence par axe à une fréquence de résonance ou à 55 Hz: 30 mn
MTTF [Années]		725

Données mécaniques

Poids [g]	46,2
Boîtier	rectangulaire
Montage	non encastrable
Dimensions [mm]	20 x 14 x 48

KQ6002



Détecteur capacitif

KQ-3120NFPKG/2T

Matières

boîtier: PBT renforcé avec des fibres de verre; Boutons-poussoir: TPE-U; capot: PC renforcé avec des fibres de verre

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Fonction Teach		oui
Verrou électronique		oui


Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Raccordement



BK: OUT / IO-Link
Couleurs des fils conducteurs :
BK = noir
BN = brun
BU = bleu