KN5118


Détecteur capacitif

KNM18NUKFPKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: KG5069

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 Bouton de programmation

Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions	[mm]	M18 x 1 / L = 76,5
Application		
Fluides		fluides pulvérulents; liquides; huiles; lubrifiants
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	17; (24 V)
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Fréquence de commutation DC	[Hz]	5
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui

KN5118

Détecteur capacitif

KNM18NUKFPKG

Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...80	
Protection		IP 65	
Tests / Homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
Données mécaniques			
Boîtier		Sonde filetage	
Montage		non encastrable	
Dimensions	[mm]	M18 x 1 / L = 76,5	
Désignation du filetage		M18 x 1	
Matières		PBT orange	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Indication de commutation	1 x LED, jaune
		Disponibilité	1 x LED, vert
		Fonction	1 x LED, rouge
Accessoires			
Fourniture		écrous de fixation: 2	
Remarques			
Quantité		1 pièces	
Raccordement électrique			

Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Raccordement

