


# KT5002



## Détecteur sensitif capacitif

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



### Caractéristiques du produit

Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Dimensions [mm]		Ø 100 / L = 11

### Application

Principe de fonctionnement		dynamique
----------------------------	--	-----------

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]		12...30 DC
Consommation [mA]		30
Classe de protection		III

# KT5002



## Détecteur sensitif capacitif

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Protection contre l'inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité max. [ms]	500

### Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	200
Protection courts-circuits	oui
Protection surcharges	oui
Durée signal de sortie [ms]	300

### Temps de réponse

Temps de réponse [ms]	35
-----------------------	----

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...85
Protection	IP 67; IP 69K; (face frontale)

### Tests / Homologations

MTTF [Années]	391
---------------	-----

### Données mécaniques

Poids [g]	131
Dimensions [mm]	Ø 100 / L = 11
Matières	face active: PA Grilamid TR 90UV transparent; boîtier: PC/ABS noir; Enjoliveur de couleur: PC/ABS vert

### Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	8 x LED, rouge
	Disponibilité	8 x LED, vert

### Accessoires

Accessoires en option	enjoliveur en différentes couleurs
-----------------------	------------------------------------

### Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

### Raccordement électrique - connecteur

Câble: 0,3 m, PUR

Connecteur: 1 x M8; codage: A



# KT5002



## Détecteur sensitif capacitif

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

### Raccordement

