


KT5112



Bouton lumineux capacitif

KTMDF-KGRBPKG/US



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Dimensions	[mm]	Ø 29 / L = 31
Application		
Principe de fonctionnement		dynamique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	12...30 DC
Consommation	[mA]	30
Classe de protection		III
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max.	[ms]	500
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Durée signal de sortie	[ms]	300
Temps de réponse		
Temps de réponse	[ms]	35
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Protection		IP 65; IP 67; IP 69K; (face frontale)

KT5112



Bouton lumineux capacitif

KTMDF-KGRBPKG/US

Tests / Homologations		
CEM	IEC 61000-4	
Données mécaniques		
Poids	[g]	55
Dimensions	[mm]	Ø 29 / L = 31
Matières	PA 6.6 GF30 noir; face active: PA Grilamid TR 90UV	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, rouge
	Fonction	1 x LED, vert à piloter
Accessoires		
Fourniture	écrous de fixation: 1	
	joint: 1	
Accessoires en option	Disque symbole	
Remarques		
Quantité	1 pièces	

Raccordement électrique - connecteur

Câble: 0,3 m, PUR

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

