KT5301


Bouton lumineux capacitif

KTMDF-E-RBPKG/0,3M

Article arrêté

Article de remplacement: KT5309

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Dimensions	[mm]	Ø 32 / L = 31
Application		
Principe de fonctionnement		dynamique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	12...30 DC
Consommation	[mA]	30
Classe de protection		III
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max.	[ms]	500
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Durée signal de sortie	[ms]	300
Temps de réponse		
Temps de réponse	[ms]	35

KT5301

Bouton lumineux capacitif


KTMDF-E-RBPKG/0,3M

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Protection		IP 65; IP 67; IP 69K; (face frontale)
Données mécaniques		
Poids	[g]	65,2
Dimensions	[mm]	Ø 32 / L = 31
Matières		inox (1.4404 / 316L); face active: PA Grilamid TR 90UV
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, rouge
	Disponibilité	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture		écrous de fixation: 1
		joint: 1
Accessoires en option		Disque symbole
Remarques		
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu