




Détecteur magnétique

MGA3070-BPKG/US-104-DPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Portée	[mm]	70; (par rapport à l'aimant M 4.0)
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions	[mm]	M18 x 1 / L = 65
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 10
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max.	[ms]	2
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	300
Fréquence de commutation DC	[Hz]	5000
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Plage évaluable		
Portée	[mm]	70; (par rapport à l'aimant M 4.0)
Exactitude / dérives		
Hystérésis	[% de Sr]	1...10

MG5001



Détecteur magnétique

MGA3070-BPKG/US-104-DPS

Répétabilité du seuil	[% de Sr]	1
-----------------------	-----------	---

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...75
Protection		IP 67

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2	
Tenue aux chocs et aux vibrations		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Données mécaniques

Boîtier		Sonde filetage
Dimensions	[mm]	M18 x 1 / L = 65
Désignation du filetage		M18 x 1
Matières		laiton nickelé; face active: plastique

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	4 x LED, jaune
------------	---------------------------	----------------

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

