




Détecteur pour vérins à corps profilé

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Dimensions [mm]	37 x 30 x 27

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 10
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité max. [ms]	2

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	300
Fréquence de commutation DC [Hz]	5000
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé



Détecteur pour vérins à corps profilé

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Protection surcharges	oui
Plage évaluable	
Sensibilité magnétique [mT]	2
Vitesse de passage du piston [m/s]	< 5
Exactitude / dérives	
Hystérésis [mm]	1
Répétabilité du seuil [mm]	0,1
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...75
Protection	IP 67
Tests / Homologations	
CEM	EN 60947-5-2
Tenue aux chocs et aux vibrations	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Données mécaniques	
Face active	frontal
Type de vérin	vérins à corps profilé; (Joucomatic)
Dimensions [mm]	37 x 30 x 27
Matières	aluminium; plastique
Afficheurs / éléments de service	
Indication	Indication de commutation 1 x LED, jaune
Remarques	
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique - connecteur	

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Détecteur pour vérins à corps profilé

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Raccordement

