MK5008


Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000-BPKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: MK5115 + E11799

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 face active

CE

Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Dimensions	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 10
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max.	[ms]	2
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	300
Fréquence de commutation DC	[Hz]	5000
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Plage évaluable		
Sensibilité magnétique	[mT]	3
Vitesse de passage du piston	[m/s]	< 5
Exactitude / dérives		
Hystérésis	[mm]	1

MK5008


Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000-BPKG

Répétabilité du seuil	[mm]	0,1	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...75	
Protection		IP 67	
Tests / Homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
Tenue aux chocs et aux vibrations		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Données mécaniques			
Face active		frontal	
Type de vérin		vérins à tirants	
Dimensions	[mm]	37,5 x 35 x 35,5	
Matières		boîtier: plastique; Adaptateur de montage: aluminium	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Indication de commutation	1 x LED, jaune
Remarques			
Quantité		1 pièces	
Raccordement électrique			

Câble: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir