




Détecteur pour vérins à corps profilé

MKP3000-ANKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 face active



Caractéristiques du produit

Technologie	NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Dimensions [mm]	37 x 30 x 27

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 10
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité max. [ms]	2

Sorties

Technologie	NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	300
Fréquence de commutation DC [Hz]	5000
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé


MK5039



Détecteur pour vérins à corps profilé

MKP3000-ANKG

Protection surcharges		oui
Plage évaluable		
Sensibilité magnétique [mT]		3
Vitesse de passage du piston [m/s]		< 5
Exactitude / dérives		
Hystérésis [mm]		1
Répétabilité du seuil [mm]		0,1
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]		-25...75
Protection		IP 67
Tests / Homologies		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Tenue aux chocs et aux vibrations	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Données mécaniques		
Face active		frontal
Type de vérin		vérins à corps profilé
Dimensions [mm]		37 x 30 x 27
Matières		aluminium; plastique
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Raccordement		



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BU = bleu
BK = noir