



Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT3020BBPKG/A/ZH



- 1 Excentrique de fixation
2 face active



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Dimensions	[mm]	25 x 5 x 6,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 10
Classe de protection		III
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max.	[ms]	30
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Fréquence de commutation DC	[Hz]	6000
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Plage évaluable		
Sensibilité magnétique	[mT]	2

MK5140



Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT3020BBPKG/A/ZH

Vitesse de passage du piston	[m/s]	> 10	
Exactitude / dérives			
Hystérésis	[mm]	< 1	
Répétabilité du seuil	[mm]	< 0,2	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...85	
Protection		IP 65; IP 67	
Tests / Homologations			
CEM		EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
		EN 55011	classe B
MTTF	[Années]	2064	
Homologation UL		Ta	-25...75 °C
		Enclosure type	Type 1
		Alimentation en tension	Limited Voltage/Current
		N° d'agrément UL	C003
		Numéro de fichier UL	E174191
Données mécaniques			
Poids	[g]	28,1	
Montage		encastrable	
Type de montage		excentrique de fixation à tête combinée fendue / six pans creux, cote sur plat 1,5	
Type de vérin		vérins à rainure en T	
Dimensions	[mm]	25 x 5 x 6,5	
Matières		boîtier: PA; Excentrique de fixation: inox	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Indication de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture		accessoire de mémorisation: 1	
		clip de fixation pour câble: 1	
Remarques			
Quantité		1 pièces	

MK5140



Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT3020BBPKG/A/ZH

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu