


MN701S



Détecteur de sécurité à codage RFID

MN38010-BPKG/UC/US



| Caractéristiques du produit          |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie                          | PNP                                                                                                                                                             |
| Fonction de sortie                   | 2 x OSSD, 1 x PNP                                                                                                                                               |
| Portée [mm]                          | 12; (avec cible définie)                                                                                                                                        |
| Boîtier                              | rectangulaire                                                                                                                                                   |
| Dimensions [mm]                      | 72 x 18 x 25                                                                                                                                                    |
| Application                          |                                                                                                                                                                 |
| Version                              | cible à codage unique                                                                                                                                           |
| Mode fonctionnement                  | fonctionnement permanent                                                                                                                                        |
| Homologation radio pour              | États-Unis; Canada; Australie; UE/RED; Chine; Singapour                                                                                                         |
| Information sur l'homologation radio | La liste des pays appliquant la directive européenne relative aux équipements radioélectriques 2014/53/UE (RED) se trouve dans la rubrique « Téléchargements ». |



## Détecteur de sécurité à codage RFID

MN38010-BPKG/UC/US

| Données électriques                                            |       |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| Tension d'alimentation                                         | [V]   | 20,4...26,4 DC                                                |
| Tension d'isolement assignée                                   | [V]   | 32                                                            |
| Courant de fonctionnement                                      | [mA]  | 40...700                                                      |
| Courant à vide                                                 | [mA]  | 30                                                            |
| Consommation                                                   | [mA]  | < 50                                                          |
| Classe de protection                                           |       | III                                                           |
| Protection contre l'inversion de polarité                      |       | oui                                                           |
| Retard à la disponibilité max.                                 | [ms]  | 1500                                                          |
| RFID                                                           |       |                                                               |
| Fréquence de fonctionnement                                    | [MHz] | 0,125                                                         |
| Puissance d'émission ERP                                       | [mW]  | 0,0002245                                                     |
| Sorties                                                        |       |                                                               |
| Technologie                                                    |       | PNP                                                           |
| Fonction de sortie                                             |       | 2 x OSSD, 1 x PNP                                             |
| Courant résiduel max.                                          | [mA]  | 0,5                                                           |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC | [mA]  | 50                                                            |
| Fréquence de commutation DC                                    | [Hz]  | 1                                                             |
| Données de sortie                                              |       | interface type C classe 2                                     |
| Protection courts-circuits                                     |       | oui                                                           |
| Protection surcharges                                          |       | oui                                                           |
| Charge capacitive maximale CL_max                              | [nF]  | 200                                                           |
| Plage évaluable                                                |       |                                                               |
| Portée                                                         | [mm]  | 12; (avec cible définie)                                      |
| Distance de déclenchement sûre s(ar)                           | [mm]  | 16                                                            |
| Exactitude / dérives                                           |       |                                                               |
| Hystérésis                                                     | [%]   | 20                                                            |
| Répétabilité sortie analogique                                 | [%]   | ≤ 10; (% Sn)                                                  |
| Temps de réponse                                               |       |                                                               |
| Temps de réponse pour la mise en sécurité                      | [ms]  | 160                                                           |
| Temps de réponse à l'approche de la zone de validation         | [ms]  | 600                                                           |
| Conditions d'utilisation                                       |       |                                                               |
| Applications                                                   |       | Classe C selon EN 60654-1 lieu protégé contre les intempéries |
| Température ambiante                                           | [°C]  | -25...70                                                      |
| Remarque sur la température ambiante                           |       | durée d'utilisation ≤ 87600 h                                 |
| Température ambiante                                           | [°C]  | 10...40                                                       |



## Détecteur de sécurité à codage RFID

MN38010-BPKG/UC/US

|                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Remarque sur la température ambiante            | durée d'utilisation ≤ 175200 h               |
| Humidité relative [%]                           | brèvement: 5...95 %; en permanence: 5...70 % |
| Pression d'air [kPa]                            | 80...106                                     |
| Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 2000                                         |
| Rayonnements ionisants                          | pas admissible                               |
| Brouillard salin                                | non                                          |
| Protection                                      | IP 65; IP 67                                 |

### Tests / Homologations

|                      |               |                   |
|----------------------|---------------|-------------------|
| CEM                  | IEC 60947-5-3 |                   |
| Tenue aux chocs      | EN 60068-2-27 | 30 g (11 ms)      |
| Tenue aux vibrations | IEC 60068-2-6 | 10 g (10...55 Hz) |

### Classification de sécurité

|                                                                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Conforme aux exigences                                           | ISO 13849-1: 2015 catégorie 4, PL e |
|                                                                  | IEC 62061 SIL 3                     |
| Durée d'utilisation TM (Mission Time) [h]                        | ≤ 175200                            |
| Durée d'utilisation TM (Mission Time, indication supplémentaire) | 20 ans                              |
| PFH [1/h]                                                        | 1,5E-09                             |

### Données mécaniques

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Poids [g]              | 176,5           |
| Boîtier                | rectangulaire   |
| Montage                | non encastrable |
| Dimensions [mm]        | 72 x 18 x 25    |
| Matières               | PA              |
| Couple de serrage [Nm] | 0,8...2         |

### Afficheurs / éléments de service

|            |               |                |
|------------|---------------|----------------|
| Indication | Fonction      | 1 x LED, (ACT) |
|            | Entrée        | 1 x LED, (IN)  |
|            | Sortie        | 1 x LED, (OUT) |
|            | Disponibilité | 1 x LED, (PWR) |

### Accessoires

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Fourniture | cible à codage unique |
|            | rondelles: 4          |
|            | capuchons: 8          |

### Remarques

|          |          |
|----------|----------|
| Quantité | 1 pièces |
|----------|----------|

# MN701S




## Détecteur de sécurité à codage RFID


MN38010-BPKG/UC/US

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox (1.4301/304)



### Raccordement



- 1: bloc logique relatif à la sécurité
- 2: automate programmable (API)
- 3: non utilisé