


MX5015



Capteur de vitesse

MXD41,7 ANOG/H/2M/ZH



Caractéristiques du produit

Technologie		NPN
Portée [mm]		1,7
Dimensions [mm]		Ø 15 / L = 49,5

Données électriques

Tension d'alimentation [V]		7...30 DC
Consommation [mA]		< 30
Classe de protection		III
Protection contre l'inversion de polarité		non

Sorties

Technologie		NPN
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]		50
Fréquence de commutation DC [Hz]		1...15000

Plage évaluable

Portée [mm]		1,7
Portée de travail [mm]		1

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]		-32...140
Protection		IP 65; IP 68; IP 69K

Tests / Homologations

CEM	EN 61000-4-2	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3	10 V/m
	EN 61000-4-4	2 kV
	EN 61000-4-6	10 V
	EN 61000-4-8	30 A/m
Tenue aux chocs	DIN EN 60068-2-27	30 g 11 ms demi-sinusoïdal ; 3 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées
Essai au brouillard salin	EN 60068/2-11	96 h 5 % NaCl bei 25 °C
MTTF [Années]		5884

MX5015



Capteur de vitesse

MXD41,7 ANOG/H/2M/ZH

Données mécaniques

Poids	[g]	82,7
Dimensions	[mm]	Ø 15 / L = 49,5
Matières		Prise: laiton; boîtier: PA; Joint torique: FKM
Couple de serrage	[Nm]	7
Module de denture	[mm]	1,25
Longueur d'installation	[mm]	30


Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR; 4 x 0,34 mm²


Raccordement



A: Sortie impulsionnelle
B: Sortie impulsionnelle

Diagrammes et courbes

Signaux de commutation



déphasage 90° +/- 20°

taux d'impulsion 50 % +/- 10 %

L'utilisation de roues dentées avec l'autre module influence la portée et la relation des phases.