

N0532A




Amplificateurs pour détecteurs Namur

NV1223/24VDC/OK/1D/1G

Article arrêté

Article de remplacement: N0538A
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 2
Application		
Application		surveillance de court-circuit; Surveillance du câble
Données électriques		
Tolérance de la tension d'alimentation [%]		-15...25
Tension d'alimentation [V]		24 DC
Consommation [mA]		< 50
Nombre de voies		2
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 2
Sorties		
Technologie		optocoupleur; (bipolaire; Tension: max. 40 V DC)
Nombre des sorties TOR		2
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]		3
Courant max. par sortie [mA]		100

N0532A



Amplificateurs pour détecteurs Namur


NV1223/24VDC/OK/1D/1G

Fréquence de commutation [Hz]	5000
DC	
Résistance courts-circuits	oui
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...60
Protection	IP 20
Tests / Homologations	
Homologation	PTB 02 ATEX 2037; TIIS TC16049; IECEx PTB 06.0038
Marquage ATEX	II (1) G [Ex ia] IIC
	II (1) D [Ex ia] IIIC
CEM	EN 50081-2 (1993)
	EN 61326-1 (2006)
MTTF [Années]	426
Données mécaniques	
Poids [g]	172
Afficheurs / éléments de service	
Indication	Indication de commutation 2 x LED, jaune
	Disponibilité LED, vert
	Fonction 2 x LED, rouge
Remarques	
Remarques	Attention L'amplificateur de commutation doit être monté en dehors de la zone explosible !
	Les bornes libres ne doivent pas être utilisées.
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...2,5 mm²

Raccordement





Amplificateurs pour détecteurs Namur

NV1223/24VDC/OK/1D/1G

Données supplémentaires

Valeurs maximales pour circuit de commande

en protection sécurité intrinsèque	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Tension [V]	10,5	10,5	10,5	10,5
Courant [mA]	13	13	13	13
Puissance [mW]	34	34	34	34
Inductance extérieure [mH]	200	740	200	740
Capacité extérieure [μF]	2,4	16,8	2,4	16,8