




Détecteur inductif NAMUR

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: NE5001
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !




Caractéristiques du produit		
Fonction de sortie		normalement fermé
Portée	[mm]	1
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions	[mm]	M8 x 1
Données électriques		
Tension nominale DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Tension d'alimentation DC	[V]	5...25
Consommation	[mA]	< 1; (bloqué; passant: > 2,1)
Sorties		
Fonction de sortie		normalement fermé
Résistance de câble max.	[Ω]	50
Fréquence de commutation DC	[Hz]	2000
Plage évaluable		
Portée	[mm]	1
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...70
Protection		IP 67



Détecteur inductif NAMUR

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Tests / Homologations	
Tenue aux chocs et aux vibrations	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Classification de sécurité	
Capacité propre max. [nF]	80
Inductance propre max. [μH]	110
Données mécaniques	
Boîtier	Sonde filetage
Montage	encastrable
Dimensions [mm]	M8 x 1
Désignation du filetage	M8 x 1
Matières	laiton nickelé; PBT
Accessoires	
Fourniture	écrous de fixation: 2
Remarques	
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique	
Câble: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²	
Raccordement	
	
Couleurs des fils conducteurs : BN = brun BU = bleu	
Connecteur: 1 x M25	