


Détecteur inductif NAMUR

IFA2004-N/V2A/20M/1D/1G

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Technologie	NAMUR
Fonction de sortie	normalement fermé
Portée [mm]	4
Boîtier	Sonde filetage
Dimensions [mm]	M12 x 1 / L = 30

Données électriques

Raccordement à l'amplificateur	oui
Amplificateurs	raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés avec les valeurs maximales : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Tension nominale DC [V]	8,2; (1kΩ)
Tension d'alimentation DC [V]	7,5...30; (pour emploi en dehors de la zone explosive)
Consommation [mA]	< 1; (bloqué; passant: > 2,1)
Classe de protection	III

Sorties

Technologie	NAMUR
Fonction de sortie	normalement fermé
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	30; (pour emploi en dehors de la zone explosive)
Fréquence de commutation DC [Hz]	1500

Plage évaluable

Portée [mm]	4
Portée réelle Sr [mm]	4 ± 10 %

Exactitude / dérives

Facteur de correction	Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr]	-10...10



Détecteur inductif NAMUR

IFA2004-N/V2A/20M/1D/1G

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
Homologation		PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E153; TIIS TC16107
Marquage ATEX		II 1D Ex iaD 20 T 90°C Ta: -20...70°C
		II 1D Ex iaD 20 T 100°C Ta: -20...80°C
		II 1G Ex ia IIC T6 Ta: -20...55°C
		II 1G Ex ia IIC T5 Ta: -20...65°C
		II 2G Ex ia IIC T6 Ta: -20...70°C
		II 2G Ex ia IIC T5 Ta: -20...80°C
CEM		EN 60947-5-6
Tenue aux chocs et aux vibrations		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Classification de sécurité		
Capacité propre max.	[nF]	140
Inductance propre max.	[μH]	145
Données mécaniques		
Poids	[g]	0,651
Boîtier		Sonde filetage
Montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	M12 x 1 / L = 30
Désignation du filetage		M12 x 1
Matières		inox; PBT
Accessoires		
Fourniture		écrous de fixation: 2
Remarques		
Quantité		1 pièces

NF5037




Détecteur inductif NAMUR

IFA2004-N/V2A/20M/1D/1G

Raccordement électrique

Câble: 20 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Raccordement



BN = Couleurs des fils conducteurs :
 brun
BU = bleu