O2M202

Caméra analogique pour engins mobiles

O2MXOOKG/A1/GM/115



Caractéristiques du produit		
Résolution image	[px]	640 x 480
Angle d'ouverture	[°]	118 x 89
Application		
Système		câble blindée
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	12...32 DC
Consommation	[mA]	< 280; (avec chauffage lentille)
Limiteur de surtension		oui
Détecteur d'images		détecteur d'images ¼" 4:3 VGA CMOS Color

O2M202

Caméra analogique pour engins mobiles

O2MXOOKG/A1/GM/115

Courant de démarrage max.	[mA]	1000			
Durée courant de pointe au démarrage	[ms]	2			
Sorties					
Sortie vidéo		PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω			
Plage évaluable					
Taille du champ de vue	[mm]	Portée de travail	Champ de vue		
		1000	3330 x 1970		
		2000	6660 x 3930		
		3000	9990 x 5900		
		4000	13310 x 7860		
		5000	16640 x 9830		
Résolution image	[px]	640 x 480			
Angle d'ouverture	[°]	118 x 89			
Sensibilité lumineuse	[LUX]	< 0,05			
Zone dynamique	[dB]	> 80			
Conditions d'utilisation					
Température ambiante	[°C]	-40...85			
Température de stockage	[°C]	-40...100			
Protection		IP 67; IP 69K			
Tests / Homologations					
CEM		DIN EN 61000-6-4	pour environnements industriels		
		DIN EN 61000-6-2	pour environnements industriels		
		UN-ECE R10			
Tenue aux chocs			50 g		
Tenue aux vibrations		Gamme de fréquence 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms		
		PSD (g²/Hz)	0,04...0,1		
Essai au brouillard salin		IEC 60068-5-52			
Données mécaniques					
Poids	[g]	313			
Dimensions	[mm]	Ø 55,5 / L = 51,3			
Matières		boîtier: PC/ABS; lentille frontale: polyamide renforcé avec des fibres de verre			
Accessoires					
Fourniture		Kit de montage:, E2M210			
		vis: 2 x M6 x 20			
		rondelles			
		Ecrous: 2 x M6, autobloquant			
		revêtement antidérapant			
Remarques					
Quantité		1 pièces			

O2M202

Caméra analogique pour engins mobiles

O2MXOOKG/A1/GM/115

Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, blindé; blindage raccordé

Connecteur: 1 x M16; codage: A; Prolongateur blindé: true



1	fil interne coax signal vidéo
2	blindage coax GND vidéo
3	U+
4	0 V