


O2D944



Eclairage externe

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
-----------------	---------------

Application

Système	contacts dorés
Champ éclairé [mm]	100 x 100
Boîtier	rétro-éclairage
Mode fonctionnement	Lumière continue ou par impulsions

Données électriques

Tolérance de la tension d'alimentation [%]	-10...10
Tension d'alimentation [V]	24 DC
Consommation [mA]	< 410
Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière rouge



Eclairage externe

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Longueur d'onde	[nm]	617
-----------------	------	-----

Entrées

Trigger	5...24 V
---------	----------

Sorties

Protection surcharges	oui
-----------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-10...50
Protection		IP 54
Protection contre la surchauffe		oui; (> 50 °C)

Tests / Homologations

Sécurité photobiologique		groupe sans risque; (EN 62471)
MTTF	[Années]	292

Données mécaniques

Poids	[g]	450,1
Dimensions	[mm]	155 x 133 x 9,8
Matières		aluminium
Matière lentille		verre

Afficheurs / éléments de service

Indication	état d'illumination	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert
	surtempérature / surcharge	1 x LED, rouge

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées






Eclairage externe

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Raccordement



- | | |
|---|---------|
| 1 | L + |
| 3 | L - |
| 4 | Trigger |

Couleurs des fils conducteurs :

- | | |
|------|------|
| BK = | noir |
| BN = | brun |
| BU = | bleu |