


O7S200



Barrage photoélectrique émetteur

O7S-00KG/0,20M/AS



l' émetteur derrière la lentille supérieure



Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	20; ((24 V))
Classe de protection		III
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	633
Sorties		
Fréquence de commutation DC	[Hz]	1000
Plage évaluable		
Emetteur / récepteur		émetteur
Portée	[m]	0...1,5
Portée réglable		non
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	90
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Protection		IP 65

O7S200



Barrage photoélectrique émetteur

O7S-00KG/0,20M/AS

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2	
MTTF	[Années]	1899

Données mécaniques

Poids	[g]	14,2
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	20,3 x 15 x 9
Matières		PA
Matière lentille		PMMA
Orientation de la lentille		détection latérale

Afficheurs / éléments de service

Indication	Disponibilité	1 x LED, vert
------------	---------------	---------------

Remarques

Remarques	Tension d'alimentation "supply class 2" selon UL
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Connecteur: 1 x M8; codage: A; Verrouillage: à clipper



Raccordement

