



Barrage photoélectrique émetteur

OCS-OOKG/US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: O5S500

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

No scale drawing available

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 30
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660

Sorties

Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Plage évaluable

Emetteur / récepteur		émetteur
Portée	[m]	< 20
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	670




Barrage photoélectrique émetteur

OCS-00KG/US-100

Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante		[°C]	-40...60
Protection			IP 67
Tests / Homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
Données mécaniques			
Boîtier			rectangulaire
Dimensions		[mm]	49 x 15 x 42
Matières			zamac
Matière lentille			PMMA
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Disponibilité	1 x LED, rouge
Remarques			
Quantité			1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

