



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: O5P500

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

No scale drawing available

#### Caractéristiques du produit

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Type de lumière | lumière rouge |
| Boîtier         | rectangulaire |

#### Application

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Système                    | Filtre de polarisation |
| Principe de fonctionnement | Système réflex         |

#### Données électriques

|                                           |      |               |
|-------------------------------------------|------|---------------|
| Tension d'alimentation                    | [V]  | 10...30 DC    |
| Consommation                              | [mA] | < 30          |
| Classe de protection                      |      | II            |
| Protection contre l'inversion de polarité |      | oui           |
| Type de lumière                           |      | lumière rouge |
| Longueur d'onde                           | [nm] | 660           |

#### Sorties

|                                                                |      |             |
|----------------------------------------------------------------|------|-------------|
| Technologie                                                    |      | PNP         |
| Fonction de sortie                                             |      | antivalente |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC                 | [V]  | 2,9         |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC | [mA] | 100         |
| Fréquence de commutation DC                                    | [Hz] | 1500        |
| Protection courts-circuits                                     |      | oui         |



## Système réflex

OCP-CPKG/US-100

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Version protection courts-circuits | pulsé |
| Protection surcharges              | oui   |

## Plage évaluable

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Portée [m]                                | < 5                     |
| Portée réglable                           | oui                     |
| Diamètre max. du spot lumineux [mm]       | 130                     |
| Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
| Filtre de polarisation                    | oui                     |

## Conditions d'utilisation

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Température ambiante [°C] | -40...60 |
| Protection                | IP 67    |

## Tests / Homologations

|     |              |
|-----|--------------|
| CEM | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|

## Données mécaniques

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Boîtier          | rectangulaire |
| Dimensions [mm]  | 49 x 15 x 42  |
| Matières         | zamac         |
| Matière lentille | PMMA          |

## Afficheurs / éléments de service

|            |                           |                         |
|------------|---------------------------|-------------------------|
| Indication | Indication de commutation | 1 x LED, jaune          |
|            | Fonction                  | 1 x LED, jaune clignote |

## Accessoires

|            |           |
|------------|-----------|
| Fourniture | tournevis |
|------------|-----------|

## Remarques


|          |          |
|----------|----------|
| Quantité | 1 pièces |
|----------|----------|

## Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



## Raccordement



## Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

