



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

No scale drawing available

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Principe de fonctionnement	Système réflex
----------------------------	----------------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 80
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660

Sorties

Technologie		NPN
Fonction de sortie		éclairage
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2
Courant de sortie sortie de contrôle	[mA]	100
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Fréquence de commutation DC	[Hz]	1000
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé




Système réflex


OCPGHNKG/US-100

Protection surcharges	oui	
Plage évaluable		
Portée [m]	< 1,5; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005)	
Portée réglable	oui	
Hauteur max. du spot lumineux [mm]	13	
Dimensions du spot lumineux valables pour	Portée	
Temps de réponse		
Temps de réponse [s]	0,5	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-10...55	
Protection	IP 67	
Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
Données mécaniques		
Boîtier	rectangulaire	
Dimensions [mm]	49 x 15 x 42	
Matières	zamac	
Matière lentille	PMMA	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture	tournevis	
Remarques		
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement



2	Sortie de contrôle
5	Eingang "External Teach"

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

