


Détecteur de contrastes

OCK-FCKG/US-100

Article arrêté

Article de remplacement: O5K500

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



le photorécepteur se trouve derrière la lentille supérieure
l'émetteur derrière la lentille inférieure

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière verte visible
Boîtier	rectangulaire

Application

Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
----------------------------	---------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 30
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière verte visible
Longueur d'onde	[nm]	565

Sorties

Technologie		PNP/NPN
Fonction de sortie		éclairage / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,9
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Fréquence de commutation DC	[Hz]	10000



Détecteur de contrastes

OCK-FCKG/US-100

Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Plage évaluable

Portée [mm]	< 13,5
Diamètre max. du spot lumineux [mm]	2
Dimensions du spot lumineux valables pour	pour la portée maximale

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...60
Protection	IP 67

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2
-----	--------------

Données mécaniques

Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	49 x 15 x 42
Matières	zamac
Matière lentille	PMMA

Accessoires


Fourniture	tournevis
------------	-----------

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique


Connecteur: 1 x M12; codage: A



Détecteur de contrastes

OCK-FCKG/US-100

Raccordement



Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

