




Barrage photoélectrique émetteur

OGS-00KG/6M




Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		Sonde filetage
Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	15
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Plage évaluable		
Emetteur / récepteur		émetteur
Portée	[m]	< 20
Portée réglable		non
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	800
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF	[Années]	755
Données mécaniques		
Poids	[g]	245,8
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions	[mm]	M18 x 1 / L = 68,6

**Barrage photoélectrique émetteur**

OGS-00KG/6M

Désignation du filetage	M18 x 1	
Matières	boîtier: inox (1.4404 / 316L); joint d'étanchéité: EPDM	
Matière lentille	PMMA	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Disponibilité	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture	écrous de fixation: 2	
Remarques		
Remarques	Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus	
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		
Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Raccordement		



BN =	Couleurs des fils conducteurs :
BU =	brun
	bleu



Barrage photoélectrique émetteur

OGS-00KG/6M

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

