




Système réflexion directe

OGT-DPKG/US



Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		Sonde filetage
Application		
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	20
Classe de protection		III
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	645
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Fréquence de commutation DC	[Hz]	1000
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Plage évaluable		
Portée	[mm]	10...400; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Plage de réglage	[mm]	70...400
Portée réglable		oui



Système réflexion directe

OGT-DPKG/US

Diamètre max. du spot lumineux [mm]	25
-------------------------------------	----

Dimensions du spot lumineux valables pour	pour la portée maximale
---	-------------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...60
---------------------------	----------

Protection	IP 65; (en combinaison avec un connecteur correspondant)
------------	--

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2
-----	--------------

MTTF [Années]	901
---------------	-----

Données mécaniques

Poids [g]	15,1
-----------	------

Boîtier	Sonde filetage
---------	----------------

Dimensions [mm]	M18 x 1 / L = 44
-----------------	------------------

Désignation du filetage	M18 x 1
-------------------------	---------

Matières	boîtier: ABS
----------	--------------

Matière lentille	PMMA
------------------	------

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------------	----------------

Éléments de commande	potentiomètre
----------------------	---------------

Accessoires

Fourniture	écrous de fixation: 2
------------	-----------------------

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Système réflexion directe

OGT-DPKG/US

Raccordement

