




Barrage photoélectrique émetteur

OGS-00KG/US100



Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		Sonde filetage
Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	15
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	624
Plage évaluable		
Emetteur / récepteur		émetteur
Portée	[m]	< 20
Portée réglable		non
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	800
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF	[Années]	755
Données mécaniques		
Poids	[g]	49,1
Boîtier		Sonde filetage



Barrage photoélectrique émetteur

OGS-00KG/US100

Dimensions	[mm]	M18 x 1 / L = 60
Désignation du filetage		M18 x 1
Matières		boîtier: inox (1.4404 / 316L)
Matière lentille		PMMA

Afficheurs / éléments de service

Indication	Disponibilité	1 x LED, vert
------------	---------------	---------------

Accessoires

Fourniture	écrous de fixation: 2
------------	-----------------------

Remarques


Remarques	Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement





Barrage photoélectrique émetteur

OGS-00KG/US100

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

