OE0004

Système réflex

OER-V/OET-V



Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière infrarouge
Boîtier		Sonde filetage
Application		
Principe de fonctionnement		Système réflex
Données électriques		
Raccordement à l'amplificateur		oui
Amplificateurs		raccordement à l'amplificateur OV5012, OV0010
Classe de protection		III
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	950
Sorties		
Protection courts-circuits		non
Protection surcharges		non
Plage évaluable		
Portée sur réflecteur	[m]	0,03...0,2; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005)
Portée	[mm]	< 15; (papier blanc 200 x 200 mm)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...70
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[Années]	5623

OE0004

Système réflex

OER-V/OET-V

Données mécaniques		
Poids	[g]	72
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions	[mm]	M8 x 1
Désignation du filetage		M8 x 1
Matières		laiton nickelé

Accessoires	
Fourniture	écrous de fixation: 2

Remarques	
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 2 m; 2 x 0,14 mm²

Raccordement



1 =	émetteur
2 =	récepteur
	Couleurs des fils conducteurs :
RD =	rouge
WH =	blanc
screen =	blindage