




Détecteur de couleur

ODC-MPKG/US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



- 1 Objektiv
- 2 Wahlschalter Farbtoleranz
- 3 Programmwahlschalter
- 4 Teach-Taste

Caractéristiques du produit	
Type de lumière	lumière rouge; lumière verte visible; lumière bleue
Boîtier	rectangulaire
Application	
Application	détection de couleurs; mode réflex; mode réflexion directe
Données électriques	
Tension d'alimentation	[V] 12...30 DC; (Ondulation résiduelle max.: 5 Vss)
Consommation	[mA] 80
Classe de protection	II
Type de lumière	lumière rouge; lumière verte visible; lumière bleue



Détecteur de couleur

ODC-MPKG/US-100


Durée de vie typique	[h]	100000
Température de référence pour la durée de vie	[°C]	25
Sorties		
Technologie		PNP
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Fréquence de commutation DC	[Hz]	300
Plage évaluable		
Portée	[m]	0,25...1; (mode réflex)
Portée	[mm]	< 60; (mode réflexion directe ± 9)
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	13
Dimensions du spot lumineux valables pour		Portée
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	< 2,5
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-10...55
Protection		IP 67
Résistance max. de la lumière parasite	[klx]	20
Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
Données mécaniques		
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	53 x 30 x 80
Matières		zamac
Matière lentille		verre
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Disponibilité	1 x LED, vert
	Fonction	1 x LED, jaune
Remarques		
Quantité		1 pièces

Détecteur de couleur


ODC-MPKG/US-100

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement



- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Austasteingang AT |
| 5 | Eingang "External Teach" |