

Barrage photoélectrique émetteur

OES-V/10M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OE0003

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	Sonde filetage

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Raccordement à l'amplificateur	oui
Amplificateurs	raccordement à l'amplificateur OV5012, OV0010
Classe de protection	III
Type de lumière	lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm]	950

Sorties

Protection courts-circuits	non
Protection surcharges	non

Plage évaluable

Emetteur / récepteur	émetteur
Portée [m]	< 1

Conditions d'utilisation


Température ambiante [°C]	-20...80
Protection	IP 67



Barrage photoélectrique émetteur

OES-V/10M

Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF	[Années]	49633
Données mécaniques		
Poids	[g]	0,126
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions	[mm]	M8 x 1
Désignation du filetage		M8 x 1
Matières		laiton nickelé
Accessoires		
Fourniture		écrous de fixation: 2
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 10 m; 1 x 0,14 mm ²		
Raccordement		



RD = Couleurs des fils conducteurs :
 screen = rouge
 blindage