


Barrage photoélectrique émetteur

OFS-00KG/4M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	Sonde filetage

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	< 20
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	880

Sorties

Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Plage évaluable

Emetteur / récepteur	émetteur	
Portée [m]	< 4	
Diamètre max. du spot lumineux [mm]	700	
Dimensions du spot lumineux valables pour	pour la portée maximale	

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...60
Protection		IP 67

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2
-----	--------------


Données mécaniques

Boîtier		Sonde filetage
Dimensions	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Désignation du filetage		M12 x 1

**Barrage photoélectrique émetteur**

OFS-00KG/4M

Matières	laiton nickelé	
Matière lentille	PMMA	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Disponibilité	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture	écrous de fixation: 2	
Remarques		
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		
Câble: 4 m, PUR; 2 x 0,34 mm²		
Raccordement		



BN =	Couleurs des fils conducteurs :
BU =	brun
	bleu