




Système réflex

OGR-DPKG/US-100-DPS



Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière infrarouge
Boîtier		Sonde filetage
Application		
Principe de fonctionnement		Système réflex
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
Consommation	[mA]	10; ((24 V))
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	880
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Fréquence de commutation DC	[Hz]	160
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Plage évaluable		
Portée sur réflecteur	[m]	3; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80



Système réflex

OGR-DPKG/US-100-DPS

Protection	IP 65
------------	-------

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
MTTF [Années]	826	

Données mécaniques

Poids [g]	76,9	
Boîtier	Sonde filetage	
Dimensions [mm]	M18 x 1 / L = 80	
Désignation du filetage	M18 x 1	
Matières	laiton nickelé	
Matière lentille	PMMA	

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------------	----------------

Accessoires

Fourniture	écrous de fixation: 2
------------	-----------------------

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

