OG5042


Barrage photoélectrique émetteur

OGS-OOKG/US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OGS200 + OGE200 ou OGS500 + OGE500
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

Bedingt_durch_die_geaenderte_Lichtart_muessen_Sender_und_Empfaenger_zusammen_ersetzt_werden



1 bouton-poussoir

Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière infrarouge
Boîtier		Sonde filetage
Application		
Système		contacts dorés
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	< 17
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	880
Sorties		
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Plage évaluable		
Emetteur / récepteur		émetteur
Portée	[m]	< 15
Portée réglable		non
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	2000
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale

OG5042

Barrage photoélectrique émetteur

OGS-OOKG/US-100

Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...80	
Protection		IP 67	
Tests / Homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
Données mécaniques			
Boîtier		Sonde filetage	
Dimensions	[mm]	M18 x 1 / L = 72	
Désignation du filetage		M18 x 1	
Matières		PBT	
Matière lentille		PMMA	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Disponibilité	1 x LED, vert
Accessoires			
Fourniture		écrous de fixation: 2	
Remarques			
Quantité		1 pièces	
Raccordement électrique			

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées



Raccordement

