

Barrage photoélectrique récepteur

OGE-FPKG/US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OG5096

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 bouton-poussoir

Caractéristiques du produit

Boîtier

Sonde filetage

Application

Système

Sortie de contrôle

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Données électriques

Tension d'alimentation [V]

10...36 DC

Consommation [mA]

< 24

Classe de protection

II

Protection contre l'inversion de polarité

oui

Sorties

Technologie

PNP

Fonction de sortie

éclairage / obscurcissement; (paramétrage)

Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]

2,5

Sortie de contrôle

oui

Chute de tension max. sortie de contrôle [V]

3,5

Courant de sortie sortie de contrôle [mA]

10

Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]

200

Fréquence de commutation DC [Hz]

500

Protection courts-circuits

oui

Version protection courts-circuits

pulsé

Protection surcharges

oui



Barrage photoélectrique récepteur

OGE-FPKG/US-100

Plage évaluable		
Emetteur / récepteur		récepteur
Portée [m]		< 15
Portée réglable		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]		-25...80
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Données mécaniques		
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions [mm]		M18 x 1 / L = 72
Désignation du filetage		M18 x 1
Matières		PBT
Matière lentille		PMMA
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert
	Fonction	1 x LED, rouge
Accessoires		
Fourniture		écrous de fixation: 2
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Connecteur: 1 x M12; codage: A		
		



Barrage photoélectrique récepteur

OGE-FPKG/US-100

Raccordement



2

Sortie de contrôle