




Système réflexion directe

OGT-FPKG/V4A/10M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OGT301  
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1      bouton-poussoir

Caractéristiques du produit

|         |                |
|---------|----------------|
| Boîtier | Sonde filetage |
|---------|----------------|

Application

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
|----------------------------|---------------------------|

Données électriques

|                                           |      |            |
|-------------------------------------------|------|------------|
| Tension d'alimentation                    | [V]  | 10...36 DC |
| Consommation                              | [mA] | < 30       |
| Classe de protection                      |      | II         |
| Protection contre l'inversion de polarité |      | oui        |

Sorties

|                                                                |                                            |     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
| Technologie                                                    | PNP                                        |     |
| Fonction de sortie                                             | éclairage / obscurcissement; (paramétrage) |     |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC                 | [V]                                        | 2,5 |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC | [mA]                                       | 200 |
| Fréquence de commutation DC                                    | [Hz]                                       | 500 |
| Protection courts-circuits                                     | oui                                        |     |
| Version protection courts-circuits                             | pulsé                                      |     |
| Protection surcharges                                          | oui                                        |     |

Plage évaluable

|                                |      |                                    |
|--------------------------------|------|------------------------------------|
| Portée                         | [mm] | < 600; (papier blanc 200 x 200 mm) |
| Portée réglable                |      | oui                                |
| Diamètre max. du spot lumineux | [mm] | 169                                |



## Système réflexion directe

OGT-FPKG/V4A/10M

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
|-------------------------------------------|-------------------------|

## Conditions d'utilisation

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Température ambiante [°C] | -25...80 |
| Protection                | IP 67    |

## Tests / Homologations

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| CEM | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | classe B |

## Données mécaniques

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Boîtier                 | Sonde filetage            |
| Dimensions [mm]         | M18 x 1 / L = 63          |
| Désignation du filetage | M18 x 1                   |
| Matières                | inox (1.4404 / 316L); PBT |
| Matière lentille        | PMMA                      |

## Afficheurs / éléments de service

|            |                           |                |
|------------|---------------------------|----------------|
| Indication | Indication de commutation | 1 x LED, jaune |
|            | Disponibilité             | 1 x LED, vert  |

## Accessoires

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Fourniture | écrous de fixation: 2 |
|------------|-----------------------|



## Remarques

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Remarques | Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus |
| Quantité  | 1 pièces                                            |

## Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Raccordement



|      |                                 |
|------|---------------------------------|
|      | Couleurs des fils conducteurs : |
| BN = | brun                            |
| BU = | bleu                            |
| BK = | noir                            |