



Barrage photoélectrique récepteur

OHE-DPKG/0,20M/AS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: O8E202

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 10
Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière rouge
Longueur d'onde [nm]	660

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	obscurcissement
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	50
Fréquence de commutation DC [Hz]	200
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Plage évaluable

Emetteur / récepteur	récepteur
----------------------	-----------



Barrage photoélectrique récepteur

OHE-DPKG/0,20M/AS

Portée	[m]	< 1,2
Portée réglable		non
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	< 2,5
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...50
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
Données mécaniques		
Poids	[g]	14,8
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Matières		ABS
Matière lentille		PMMA
Orientation de la lentille		détection latérale
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Zone de réception non sûre	1 x LED, jaune clignote
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 0,2 m, PVC		
Connecteur: 1 x M8; codage: A		



Raccordement

