


Système réflex

OHP-DPKG/0,20M/AS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: O8P202

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Système	Filtre de polarisation
Principe de fonctionnement	Système réflex

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 20
Classe de protection		III
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Durée de vie typique	[h]	75000
Température de référence pour la durée de vie	[°C]	25

Sorties

Technologie		PNP
Fonction de sortie		obscurcissement
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	50
Fréquence de commutation DC	[Hz]	800
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui

OH5019



Système réflex

OHP-DPKG/0,20M/AS

Plage évaluable		
Portée sur réflecteur	[m]	0,8; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 35 E20004)
Portée réglable		non
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	10
Dimensions du spot lumineux valables pour		Portée
Filtre de polarisation		oui
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	< 0,6
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...50
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
Données mécaniques		
Poids	[g]	14
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	20,6 x 7,6 x 12,5
Matières		ABS
Matière lentille		PMMA
Orientation de la lentille		détection latérale
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Zone de réception non sûre	1 x LED, jaune clignote
Remarques		
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		
Câble: 0,2 m, PVC		
Connecteur: 1 x M8; codage: A		
		



Raccordement

