



Barrage photoélectrique émetteur

OJS-00KG/FO/AS



1 Bouton-poussoir sans fonction



Caractéristiques du produit	
Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	rectangulaire
Application	
Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 19
Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm]	880
Sorties	
Protection surcharges	oui
Plage évaluable	
Emetteur / récepteur	émetteur



Barrage photoélectrique émetteur

OJS-00KG/FO/AS

Portée	[m]	< 5
--------	-----	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...60
Protection		IP 67

Tests / Homologations

CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[Années]	1759

Données mécaniques

Poids	[g]	26,6
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	35 x 24 x 11
Matières		boîtier: ABS; équerre de fixation: zamac; fenêtre LED: SEPS; bouton-poussoir: SEPS
Matière lentille		verre
Orientation de la lentille		Détection frontale

Afficheurs / éléments de service

Indication	Disponibilité	1 x LED, vert
------------	---------------	---------------

Accessoires

Fourniture		Equerre clip: 1, E20964
		vis de fixation: 2 x M3 x 16
		rondelles-ressort: 2
		Ecrous: 2

Remarques

Remarques		Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M8; codage: A





Barrage photoélectrique émetteur

OJS-00KG/FO/AS

Raccordement

