


Barrage photoélectrique émetteur

OJSLOOKG/SO/AS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OJ5041

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 bouton-poussoir

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Classe de protection laser	1
Boîtier	rectangulaire

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 12
Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière rouge
Longueur d'onde [nm]	650
Durée de vie typique [h]	50000



Barrage photoélectrique émetteur

OJSLOOKG/SO/AS

Sorties		
Protection surcharges		oui
Plage évaluable		
Emetteur / récepteur		émetteur
Portée [m]		< 0,5
Portée réglable		non
Diamètre de l'objet le plus petit détectable [mm]		0,8
Diamètre max. du spot lumineux [mm]		2
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]		-10...60
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
Classe de protection laser		1
Remarque protection laser	Attention:	Lumière laser
	Classe laser:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		conforme à 21 CFR Part 1040 à l'exception des déviations suivant Laser Notice No. 50, juin 2007.
Données mécaniques		
Poids [g]		0,055
Boîtier		rectangulaire
Dimensions [mm]		35 x 11 x 24
Matières		boîtier: ABS; équerre de fixation: zamac; fenêtre LED: SEPS; bouton-poussoir: SEPS
Matière lentille		verre
Orientation de la lentille		détection latérale
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Disponibilité	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture		Equerre clip: 1, E20964
		vis de fixation: 2 x M3 x 16
		rondelles-ressort: 2
		Ecrous: 2
Remarques		
Remarques		Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Quantité		1 pièces

Barrage photoélectrique émetteur

OJSLOOKG/SO/AS

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M8; codage: A



Raccordement

