




Système réflexion directe

OJB-FPKG/SO/AS



1 bouton-poussoir



Caractéristiques du produit

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Type de lumière | lumière rouge |
| Boîtier         | rectangulaire |

Application

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
|----------------------------|---------------------------|

Données électriques

|                                           |      |               |
|-------------------------------------------|------|---------------|
| Tension d'alimentation                    | [V]  | 10...30 DC    |
| Consommation                              | [mA] | < 22          |
| Classe de protection                      |      | III           |
| Protection contre l'inversion de polarité |      | oui           |
| Type de lumière                           |      | lumière rouge |
| Longueur d'onde                           | [nm] | 660           |

Sorties

|                                                |                                             |     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| Technologie                                    | PNP                                         |     |
| Fonction de sortie                             | éclairage / obscurcissement; (programmable) |     |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC | [V]                                         | 2,5 |



## Système réflexion directe

OJB-FPKG/SO/AS

|                                                                |      |       |
|----------------------------------------------------------------|------|-------|
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC | [mA] | 200   |
| Fréquence de commutation DC                                    | [Hz] | 2000  |
| Protection courts-circuits                                     |      | oui   |
| Version protection courts-circuits                             |      | pulsé |
| Protection surcharges                                          |      | oui   |

## Plage évaluable

|                                           |      |                                                     |
|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| Portée                                    | [mm] | 1...600; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %) |
| Portée réglable                           |      | oui                                                 |
| Diamètre max. du spot lumineux            | [mm] | 60                                                  |
| Dimensions du spot lumineux valables pour |      | pour la portée maximale                             |

## Conditions d'utilisation

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Température ambiante | [°C] | -25...60 |
| Protection           |      | IP 67    |

## Tests / Homologations

|      |          |              |
|------|----------|--------------|
| CEM  |          | EN 60947-5-2 |
| MTTF | [Années] | 854          |

## Données mécaniques

|                            |      |                                                        |
|----------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| Poids                      | [g]  | 27,3                                                   |
| Boîtier                    |      | rectangulaire                                          |
| Dimensions                 | [mm] | 35 x 11 x 24                                           |
| Matières                   |      | boîtier: ABS; fenêtre LED: SEPS; bouton-poussoir: SEPS |
| Matière lentille           |      | verre                                                  |
| Orientation de la lentille |      | détection latérale                                     |

## Afficheurs / éléments de service

|                     |                           |                |
|---------------------|---------------------------|----------------|
| Indication          | Indication de commutation | 1 x LED, jaune |
|                     | Disponibilité             | 1 x LED, vert  |
|                     | Fonction                  | 1 x LED, rouge |
| Verrou électronique |                           | oui            |

## Accessoires

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Fourniture | vis de fixation: 2   |
|            | rondelles-ressort: 2 |
|            | Ecrous: 2            |

## Remarques

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Remarques | Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus |
| Quantité  | 1 pièces                                            |

## Système réflexion directe


OJB-FPKG/SO/AS

### Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M8; codage: A



### Raccordement



2

Teach

## Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

