
OJS200

Barrage photoélectrique émetteur

OJS-OOKG/SO/AS



Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 30
Classe de protection		III
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Plage évaluable		
Emetteur / récepteur		émetteur
Portée	[m]	0...10
Portée réglable		non
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	1000
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60

OJS200

Barrage photoélectrique émetteur

OJS-OOKG/SO/AS

Protection		IP 67	
Tests / Homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
MTTF	[Années]	2230	
Données mécaniques			
Poids	[g]	16,6	
Boîtier		rectangulaire	
Dimensions	[mm]	35 x 11 x 24	
Matières		ABS; SEPS	
Matière lentille		PMMA	
Orientation de la lentille		détection latérale	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Disponibilité	1 x LED, vert
Remarques			
Remarques		Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus	
Quantité		1 pièces	
Raccordement électrique			

Connecteur: 1 x M8; codage: A



Raccordement

