



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: O5P500 + E21122

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

No scale drawing available

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Système	Filtre de polarisation
Principe de fonctionnement	Système réflex

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	< 37
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660

Sorties

Technologie		PNP
Fonction de sortie		éclairage / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100; (200 (...50 °C))
Fréquence de commutation DC	[Hz]	500
Protection courts-circuits		oui



Système réflex

OLP-FPKG/LS-400

Version protection courts-circuits		pulsé	
Protection surcharges		oui	
Plage évaluable			
Portée		[m]	0,3...5; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005)
Portée sur réflecteur		[m]	0,3...5; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005)
Portée réglable		oui	
Filtre de polarisation		oui	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante		[°C]	-25...80
Protection		IP 67	
Tests / Homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
Données mécaniques			
Boîtier		rectangulaire	
Dimensions		[mm]	75 x 27 x 62
Matières		PBT	
Matière lentille		PMMA	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Indication de commutation	1 x LED, jaune
		Disponibilité	1 x LED, vert
		Fonction	1 x LED, rouge
Remarques			
Quantité		1 pièces	
Raccordement électrique			
Connecteur: 1 x 7/8"			