



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OA5108

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

# No scale drawing available

## Caractéristiques du produit

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Type de lumière | lumière infrarouge |
| Boîtier         | rectangulaire      |

## Application

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
|----------------------------|---------------------------|

## Données électriques

|                                           |      |                    |
|-------------------------------------------|------|--------------------|
| Tension d'alimentation                    | [V]  | 10...55 DC         |
| Consommation                              | [mA] | 20; ((24 V))       |
| Protection contre l'inversion de polarité |      | oui                |
| Type de lumière                           |      | lumière infrarouge |
| Longueur d'onde                           | [nm] | 880                |

## Sorties

|                                                                |      |                                            |
|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| Technologie                                                    |      | PNP                                        |
| Fonction de sortie                                             |      | éclairage / obscurcissement; (paramétrage) |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC                 | [V]  | 2,5                                        |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC | [mA] | 400                                        |
| Fréquence de commutation DC                                    | [Hz] | 80                                         |
| Protection courts-circuits                                     |      | oui                                        |
| Version protection courts-circuits                             |      | pulsé                                      |



## Système réflexion directe

OPT-FPKG

|                                    |                                     |                |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Protection surcharges              | oui                                 |                |
| Plage évaluable                    |                                     |                |
| Portée [mm]                        | < 3000; (papier blanc 200 x 200 mm) |                |
| Portée réglable                    | oui                                 |                |
| Conditions d'utilisation           |                                     |                |
| Température ambiante [°C]          | -25...80                            |                |
| Protection                         | IP 65                               |                |
| Tests / Homologations              |                                     |                |
| CEM                                | EN 60947-5-2                        |                |
|                                    | EN 55011                            | classe B       |
| Données mécaniques                 |                                     |                |
| Boîtier                            | rectangulaire                       |                |
| Dimensions [mm]                    | 86 x 28 x 142                       |                |
| Matières                           | PPO modifié                         |                |
| Matière lentille                   | verre                               |                |
| Afficheurs / éléments de service   |                                     |                |
| Indication                         | Indication de commutation           | 1 x LED, jaune |
| Remarques                          |                                     |                |
| Quantité                           | 1 pièces                            |                |
| Raccordement électrique            |                                     |                |
| Bornes de raccordement: ...1,5 mm² |                                     |                |
| Raccordement                       |                                     |                |

