




Barrage photoélectrique récepteur

ORE-V



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Raccordement à l'amplificateur	oui
Amplificateurs	raccordement à l'amplificateur OV5012, OV0010
Type de lumière	lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm]	950

Sorties

Protection courts-circuits	non
Protection surcharges	non

Plage évaluable

Emetteur / récepteur	récepteur
Portée [m]	< 2

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...80
Protection	IP 67


Tests / Homologations

MTTF [Années]	49633
---------------	-------

**Barrage photoélectrique récepteur**

ORE-V

Données mécaniques	
Poids [g]	59
Boîtier	rectangulaire
Matières	PPO modifié
Orientation de la lentille	détection latérale
Accessoires	
Fourniture	Equerre de fixation: 1, E20212
Remarques	
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique	
Câble: 2 m; 1 x 0,14 mm ²	
Raccordement	



WH = Couleurs des fils conducteurs :
screen = blanc
blindage