




Système réflex

OSR-FPKG



Caractéristiques du produit	
Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	rectangulaire
Application	
Principe de fonctionnement	Système réflex
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...55 DC
Consommation [mA]	30; ((24 V))
Classe de protection	II
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm]	950
Sorties	
Technologie	PNP
Fonction de sortie	éclairage / obscurcissement; (programmable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	250
Fréquence de commutation DC [Hz]	100
Protection courts-circuits	oui



Système réflex

OSR-FPKG

Version protection courts-circuits	pulsé	
Protection surcharges	oui	
Plage évaluable		
Portée sur réflecteur	[m]	10; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005)
Portée réglable	oui	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection	IP 65	
Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF	[Années]	632
Données mécaniques		
Poids	[g]	275
Boîtier	rectangulaire	
Dimensions	[mm]	80 x 28 x 95
Matières	PPO modifié	
Matière lentille	verre	
Orientation de la lentille	détection latérale	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture	Equerre de fixation: 1, E20210	
	tournevis	
Remarques		
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		
Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Presse-étoupe: M20 X 1,5		
Raccordement		

